

KLIPPON STB 6 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

Ideální pro energetický, zpracující a přepravní průmysl, to je řada krytů Klippon® STB, která je perfektním doplňkem našeho stávajícího portfolia krytů Klippon®. Skříně této řady jsou schváleny podle mezinárodních standardů, jako jsou například Lloyds Register a EN 62208.

- Ocelový plech 1,0330, práškově lakovaný v RAL 7032
- Dodává se standardním těsněním odolným proti vysokým teplotám – s rozšířeným teplotním rozsahem: -60 °C až +120 °C
- Schváleno podle Lloyds Register
- Flexibilní možnosti montáže na vnitřní lištu
- Krytí IP 66
- Bezpečná a trvalá funkčnost těsnění je zajištěna ochranou proti kompresi
- Uzemňovací šroub připojený k víku a základně skříně
- Laserové svary pro zvýšenou kvalitu
- Přivařený montážní podstavec zajišťuje optimální instalaci skříně

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon STB (Small Terminal Box), Prázdný plášť, Pouzdro z ocelového plechu, Výška: 250 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 130 mm, Materiál: Ocelové plechy, Práškově lakované, Oblázkově šedá
Objednací číslo	1025050000
Typ	KLIPPON STB 6 MS HT
GTIN (EAN)	4032248745265
Množství	1 ks

KLIPPON STB 6 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	130 mm	Hloubka (v palcích)	5,118 inch
Výška	250 mm	Výška (v palcích)	9,842 inch
Šířka	400 mm	Šířka (v palcích)	15,748 inch
Rozměr při montáži – výška	150 mm	Rozměr při montáži – šířka	425 mm
Čistá hmotnost	5 225 g		

Teploty

Provozní teplota	-60 °C...120 °C
------------------	-----------------

Kabelové průchodky, levá strana

M12	64	M16	33
M20	30	M25	16
M32	10	M40	6
M50	4	M63	2

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M12	64	M16	33
M20	30	M25	16
M32	10	M40	6
M50	4	M63	2

Kabelové průchodky, pravá strana

M12	36	M16	21
M20	18	M25	10
M32	8	M40	3
M50	2	M63	2

Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	3x22	WDU 16 / ZDU 16	3x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x42	WDU 4 / ZDU 4	3x35
WDU 6 / ZDU 6	3x27	WDU 10 / ZDU 10	2x37
WDU 16 / ZDU 16	2x30	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x72
WDU 4 / ZDU 4	2x60	WDU 6 / ZDU 6	2x46

KLIPPON STB 6 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Všeobecné informace

Integrální upevnění	TAS 20 lišta připájena k podlaze	Materiál	Ocelové plechy
Materiál těsnění	Silikon	Max. užitečné zatížení	70 kg
Místa využití	Doprava, Lodní strojírenství, Zpracovatelský průmysl, Balicí průmysl	Odolnost proti nárazu	Standardní verze 10 J
Provedení povrchu	Práškově lakované	Provozní teplota, max.	120 °C
Provozní teplota, min.	-60 °C	Připojení krytu	Navařené montážní stopy s 8mm otvory
Připojení víka	M5 šroub se šestihrannou hlavou s drážkou a 10mm vzdálenost mezi plochami	Přírubová deska	Ne
Přístupové otevírání: výška	230 mm	Přístupové otevírání: šířka	382 mm
Standardy	DIN 4102-12	Stupeň krytí	IP66
Stupeň krytí (UL)	Type 4, Type 4X	Tloušťka materiálu krytu	1,5 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,5 mm	Víko	Ano
Víko - počet šroubů	4		

Zemnění krytů

Průřez, max.	25 mm ²	Země, skříň, vnitřní	M6 x 16 připájené nerezové šrouby
Země, skříň, vnější	M6 x 16 připájené nerezové šrouby	Země, skříň, víko	M6 x 10 připájený nerezový zemnicí kolík

Číslo certifikátů, kryt

DEF Podmínky osvědčení	LR	Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)	DE PS2620 160412 002ISS01
--------------------------	----	---------------------------------	---------------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

Důležitá poznámka

Informace o produktu	The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see "Declaration of Manufacturer" in "Downloads")
----------------------	---

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Datum vytvoření 2. května 2024 15:27:22 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

KLIPPON STB 6 MS HT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [08_20032](#)[MPA NRW Certificate - fire rated assembled boxes acc. to DIN 4102-12](#)[EU Declaration of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures IND - DoC DE PS2620 160412 002ISS02](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Specifikací zakázky [Klippon STB 6 MS HT_1025050000_DE](#)
[Klippon STB 6 MS HT_1025050000_EN](#)Uživatelská dokumentace [Assembly guidelines - empty enclosures](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)Brožury [MB KLIPPON ENCL.TECN EN](#)
[FL KLIPPON STB EN](#)
[FL SHIPBUILDING 2016 EN](#)
[FL SHIPBUILDING 2016 EN](#)


KLIPPON STB 6 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



KLIPPON STB 6 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Zemnicí pás

Plně strukturovaný rozsah systémového příslušenství pro nové kryty Klippon® Kryt TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace. K dispozici jsou následující možnosti:

- Uzavírací díly
- Držáky na dokumenty
- Zemnicí kolík
- Průchodkové desky
- Instalační materiál
- Montážní desky
- Kryty proti dešti
- Rozpěrka
- Nosná lišta
- Držák typového štítku

Všeobecné objednací údaje

Typ	PECD WIRE 6/200/D6 SET	Verze
Objednací číslo	4475490000	Klippon TB (Terminal Box), Zemnicí pás, Šroubovací, Materiál: Ocel,
GTIN (EAN)	4050118487206	zelená / žlutá
Množství	1 ks	

Ventilační zátky – DAE



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DAE M12 PA LONG	Verze
Objednací číslo	4868570000	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, Polyamid 6
Množství	10 ks	
Typ	DAE M12 SS	Verze
Objednací číslo	4868550000	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
Množství	10 ks	

KLIPPON STB 6 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Svorkovnicové lišty – TS35



Systémové příslušenství pro řadu krytů Klippon® STB umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

- DIN lišty TS 35
- Montážní šrouby

Společnost Weidmüller může tuto skříň dodat podle specifikací zákazníka - vybavenou všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SFNS5 VKMU M5 SW15	Verze
Objednací číslo	6433500000	Klippon STB (Small Terminal Box), Upevňovací matice, Čtverec,
GTIN (EAN)	4008190494520	Výška: 15 mm, Šířka: 15 mm, Hloubka: 11.7 mm, Materiál: Ocel,
Množství	20 ks	galvanizovaná, galvanizované, Stříbrná
Typ	TS35X7.5 ST STB 4 STB 6	Verze
Objednací číslo	6563410000	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 200 mm, bez slotu, Ocel,
GTIN (EAN)	4050118652789	pozinkovaný a pasivovaný
Množství	20 ks	
Typ	TS35X15 ST STB 5	Verze
Objednací číslo	6000073222	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 320 mm, se slotem, Ocel,
GTIN (EAN)	4064675356790	pozinkovaný a pasivovaný
Množství	20 ks	
Typ	TS35X7.5 ST STB 5	Verze
Objednací číslo	6803610000	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 320 mm, bez slotu, Ocel,
GTIN (EAN)	4050118652796	galvanizované, pochromované
Množství	20 ks	
Typ	TS35X15 ST STB 4 STB 6	Verze
Objednací číslo	6000073220	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 200 mm, se slotem, Ocel,
GTIN (EAN)	4064675356783	pozinkovaný a pasivovaný
Množství	20 ks	