

FP BOX FUSE R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FieldPower® teljesítményelosztók rendkívül gyors és hibamentes telepítést tesznek lehetővé.

A fedélbe integrált elágazások és funkciók egyszerűen dugaszolhatók.

Robusztus és magas védelmi osztályú.

Általános rendelési adatok

Verzió	FieldPower® teljesítményelosztó doboz, 3 fázisú AC, IP65, zárt állapotban, üvegszál erősítésű polikarbonát, IDC-csupaszolás nélküli csatlakozás, PUSH IN, Biztosítás
Rendelési szám	1025060000
Típus	FP BOX FUSE R
GTIN (EAN)	4032248745869
Qty.	1 Stück

FP BOX FUSE R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	86 mm	Mélység (coll)	3,386 inch
Magasság	181 mm	Magasság (coll)	7,126 inch
Szélesség	104 mm	Szélesség (coll)	4,094 inch
Nettó tömeg	707 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...55 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

Rögzítési kapacitás

Csatlakoztatási adatok - dugaszcsatlakozó	Vezetékcsatlakozás-technika	PUSH IN	
	Működtető szerszám hegyének szélessége	3,0 x 0,5 mm	
	Csupaszolási hossz	12 mm	
	Pólusok száma	5	
	Tömör vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	4 mm ²	
	Tömör vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	
	Többeres vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	4 mm ²	
	Többeres vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	
	Finomsodratú vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	4 mm ²	
	Finomsodratú vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	
	Legfinomabb sodratú vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	4 mm ²	
	Legfinomabb sodratú vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet érvéghüvellyel	Érvéghüvely típusa	12 mm műanyag gallérral
		Szabványos	DIN 46228/1
		Keresztmetszet, min.	0,5 mm ²
		Keresztmetszet, max.	4 mm ²
		Érvéghüvely típusa	12 mm műanyag gallérral
		Szabványos	DIN 46228/4
		Keresztmetszet, min.	0,5 mm ²
		Keresztmetszet, max.	4 mm ²
		Érvéghüvely típusa	8 mm műanyag gallérral
		Szabványos	DIN 46228/1
		Keresztmetszet, min.	0,5 mm ²
		Keresztmetszet, max.	4 mm ²
		Érvéghüvely típusa	8 mm műanyag gallérral
		Szabványos	DIN 46228/4
		Keresztmetszet, min.	0,5 mm ²
		Keresztmetszet, max.	4 mm ²
		Érvéghüvely típusa	Iker érvéghüvelyek
		Keresztmetszet, min.	0,5 mm ²
		Keresztmetszet, max.	4 mm ²

FP BOX FUSE R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Csatlakoztatási adatok - ág/betáplálás érintkező elem

Vezetékcsatlakozás-technika	PUSH IN	
Működtető szerszám hegyének szélessége	0,6 x 3,5 mm	
Csupaszolási hossz	14 mm	
Pólusok száma	5	
Tömör vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	6 mm ²	
Tömör vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	
Többes vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	6 mm ²	
Többes vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	
Finomsodratú vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	10 mm ²	
Finomsodratú vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	
Legfinomabb sodratú vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	6 mm ²	
Legfinomabb sodratú vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	
Vezeték csatlakozási keresztmetszet érvéghüvellyel	Érvéghüvely típusa	12 mm műanyag gallérral
	Szabványos	DIN 46228/1
	Keresztmetszet, min.	0,5 mm ²
	Keresztmetszet, max.	6 mm ²
	Érvéghüvely típusa	12 mm műanyag gallérral
	Szabványos	DIN 46228/4
	Keresztmetszet, min.	0,5 mm ²
	Keresztmetszet, max.	6 mm ²
	Érvéghüvely típusa	8 mm műanyag gallérral
	Szabványos	DIN 46228/1
	Keresztmetszet, min.	0,5 mm ²
	Keresztmetszet, max.	6 mm ²
	Érvéghüvely típusa	8 mm műanyag gallérral
	Szabványos	DIN 46228/4
	Keresztmetszet, min.	0,5 mm ²
	Keresztmetszet, max.	6 mm ²
	Érvéghüvely típusa	Iker érvéghüvelyek
	Keresztmetszet, min.	0,5 mm ²
	Keresztmetszet, max.	6 mm ²

Csatlakoztatási adatok - áramsín érintkező elem

Vezetékcsatlakozás-technika	IDC-csupaszolás nélküli csatlakozás	
Működtető szerszám hegyének szélessége	0,6 x 3,5 mm	
Pólusok száma	5	
Tömör vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	6 mm ²	
Tömör vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	1,5 mm ²	
Többes vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	6 mm ²	
Többes vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	2,5 mm ²	
Finomsodratú vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	6 mm ²	
Finomsodratú vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	2,5 mm ²	
Legfinomabb sodratú vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	6 mm ²	
Legfinomabb sodratú vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	2,5 mm ²	

FP BOX FUSE R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Általános adatok

Szigetelőanyag	Polikarbonát	Ház anyaga	üvegszál erősítésű polikarbonát
Szilikon	Nem	Szín	fekete
Védelmi osztály	IP65, zárt állapotban	UL 94 éghetőségi osztály	5VA
Fedélcsavarok nyomatéka	2 Nm	Fedél kiegészítő	TX20 csavar
Felszerelés típusa	Screw mounting, Rögzítőfülek	Telepítési útmutató	Fedélcsavarok mellékelve
Funkció	Biztosítós	Kódolható	Igen, Kódolt a védőföldelésen
Feszültség típusa	3 fázisú AC	Pólusszám (Szöveg)	5
Csatlakozások / pólusok száma	1	Vezetékcsatlakozás-technika	IDC-csupaszolás nélküli csatlakozás, PUSH IN
Csatlakozás típusa, jel	M12, A kódolású	Olvadóbiztosíték-betét	6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Vezeték kimeneti irány	90°	Hibajelző	Piros LED
Biztosítéktartó (biztosítékfoglalat)	Csuklós		

Névleges adatok IEC szerint

Névleges adatok IEC szerint biztosíték dugaszhoz	Feszültségtípus	AC
	Number of phases	3
	Szabványos	IEC 61984, IEC 60947-7-3
	Rated voltage	500 V
	Névleges lökőfeszültség	6 kV
	Névleges áram	12 A
Névleges adatok IEC szerint érintkező elemhez	Feszültségtípus	AC
	Number of phases	3
	Szabványos	IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
	Rated voltage	800 V
	Névleges lökőfeszültség	8 kV
	Névleges áram (3 terhelt pólus)	41 A
	Névleges áram (4 terhelt pólus)	25 A

Névleges adatok UL szerint

Névleges adatok UL szerint biztosíték dugaszhoz		
Névleges adatok UL szerint érintkező elemhez	Szabványos	UL 1059
	Megjegyzés	UL-listás TC-ER kábelekkel történő használathoz
	AWG vezeték csatlakozási keresztmetszet, max.	AWG 10
	AWG vezeték csatlakozási keresztmetszet, min.	AWG 14
	Rated voltage	600 V
	Névleges áram	30 A
Szabványok	nem UL engedélyezett	

Besorolások

ETIM 6.0	EC000214	ETIM 7.0	EC000214
ETIM 8.0	EC000214	ETIM 9.0	EC000214
ECLASS 9.0	27-14-24-09	ECLASS 9,1	27-14-24-09
ECLASS 10.0	27-14-24-09	ECLASS 11.0	27-14-24-09
ECLASS 12.0	27-14-24-09	ECLASS 13.0	27-14-24-09

FP BOX FUSE R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	7645f3b1-6db9-495d-9e21-ab1d894aff05

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UL)	E310075

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	UL Certificate FieldPower® Box Fuse Manufacturer's Declaration FieldPower® BOX, BOX FUSE and Terminal variants
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Datasheet FieldPower® Box Fuse
Katalógusok	Catalogues in PDF-format





FP BOX FUSE R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Fúrósablon



FP BOX FUSE R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M20 - K GR	Verzió
Rendelési szám	1772460000	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 20, 6 mm, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248130207	(PA6 - GF30)
Qty.	100 Stück	

FP BOX FUSE R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

E6,3 szerszámbetétek - Torx®



A Weidmüller bitek standard bitek, amelyek rendkívül népszerűen a felhasználók körében a kiváló minőségnek, a széles választéknak és a hatékonyságnak köszönhetően. A számítógépes vezérlésű módszer lehetővé teszi a Weidmüller számára, hogy állandó kiváló minőséget garantáljon.

A használt kiváló minőségű nyersanyagok a vonatkozó DIN-szabványokban meghatározottaknál sokkal nagyobb nyomatékok elérését teszik lehetővé.

- DIN 5261 a PH/PZ bitekre vonatkozóan,
- DIN 5263 a hasított bitekre vonatkozóan,
- Camcar standard TORX bitekre vonatkozóan

Ez hosszú élettartamot jelent nagy nyomatékokon, és ezért ideális feltételeket a standard helyzetek számára.

Az előnyök:

- Valamennyi csavartípushoz alkalmas. A 59-61 HRC kiváló keménységi értékei miatt mind kézi, mind mechanikus szerszámokhoz alkalmas.
- Megfelelő kopásállóság és így hosszú várható élettartam.
- Kisebb kopást és optimális nyomatékátvitelt jelent, hogy optimálisan illeszkedik minden DIN csavarba.
- A vonatkozó ISO-szabványok szerinti professzionális minőségi kritériumok alapján gyártva állandó kiváló minőséggel.

Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 T20 X 70	Verzió
Rendelési szám	749010000	Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4050118895308	
Qty.	5 Stück	

Tömítések



Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.

Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések

Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

Általános rendelési adatok

Típus	RKDG D11 PT6	Verzió
Rendelési szám	4323210000	Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzátartozó
GTIN (EAN)	4032248641215	házzal, IP65, hozzátartozó házzal, EPDM, 9 mm², 11 mm²
Qty.	10 Stück	

FP BOX FUSE R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	RKDG D9 PT6	Verzió
Rendelési szám	4329610000	Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzátartozó
GTIN (EAN)	4032248668687	házzal, IP65, hozzátartozó házzal, EPDM, 7 mm ² , 9 mm ²
Qty.	10 Stück	
Típus	RKDG D13 PT6	Verzió
Rendelési szám	4323230000	Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzátartozó
GTIN (EAN)	4032248641239	házzal, IP65, hozzátartozó házzal, EPDM, 11 mm ² , 13 mm ²
Qty.	10 Stück	
Típus	RKDG 2XD8.5 WG PT6	Verzió
Rendelési szám	1114530000	Field Power® tömítőbetét, Tömítés, IP54, hozzátartozó házzal,
GTIN (EAN)	4032248892624	EPDM, 8.5 mm ² , 10.5 mm ²
Qty.	10 Stück	
Típus	RKDG D15 PT6	Verzió
Rendelési szám	4323220000	Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzátartozó
GTIN (EAN)	4032248641222	házzal, IP65, hozzátartozó házzal, EPDM, 13 mm ² , 15 mm ²
Qty.	10 Stück	
Típus	DG D0 PT6	Verzió
Rendelési szám	4323240000	Field Power® tömítőbetét, Üres tömítés, IP65, hozzátartozó házzal,
GTIN (EAN)	4032248641246	EPDM
Qty.	10 Stück	
Típus	RKDG D17 PT6	Verzió
Rendelési szám	4324010000	Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzátartozó
GTIN (EAN)	4032248641284	házzal, IP65, hozzátartozó házzal, EPDM, 15 mm ² , 17 mm ²
Qty.	10 Stück	
Típus	DG M20 PT6	Verzió
Rendelési szám	4545550000	Field Power® tömítőbetét, Csatlakozómenettel ellátott tömítés, IP65,
GTIN (EAN)	4050118555530	hozzátartozó házzal, EPDM
Qty.	1 Stück	
Típus	DG M16 PT6	Verzió
Rendelési szám	4545540000	Field Power® tömítőbetét, Csatlakozómenettel ellátott tömítés, IP65,
GTIN (EAN)	4050118555523	hozzátartozó házzal, EPDM
Qty.	1 Stück	

DMS PRO



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Típus	DMS PRO	Verzió
Rendelési szám	479120000	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118287011	
Qty.	1 Stück	

FP BOX FUSE R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

6.3x32

6.3x32

A túláram elleni védelem érdekében 6,3x32 mm-es, 500 mA és 12,5 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

Általános rendelési adatok

Típus	GZ 2.0A/F	Verzió
Rendelési szám	1460600000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266719	
Qty.	10 Stück	
Típus	GZ 7.0A/F	Verzió
Rendelési szám	1460630000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 7 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266726	
Qty.	10 Stück	
Típus	GZ 10.0A/F	Verzió
Rendelési szám	1460640000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 10 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266801	
Qty.	10 Stück	
Típus	GZ 0.5A/F	Verzió
Rendelési szám	1460580000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.5 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266603	
Qty.	10 Stück	
Típus	GZ 1.0A/F	Verzió
Rendelési szám	1460590000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266634	
Qty.	10 Stück	
Típus	GZ 12.5A/F	Verzió
Rendelési szám	1460650000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 12.5 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266627	
Qty.	10 Stück	
Típus	GZ 5.0A/F	Verzió
Rendelési szám	1460620000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 5 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266610	
Qty.	10 Stück	
Típus	GZ 3.0A/F	Verzió
Rendelési szám	1460610000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 3 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266702	
Qty.	10 Stück	

FP BOX FUSE R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

IP68 verzió



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Típus	VG M20 - K 68	Verzió
Rendelési szám	8811470000	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20,
GTIN (EAN)	4064675292227	10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
Qty.	50 Stück	(30 min.), Poliamid 6
Típus	VG M20-1/K68	Verzió
Rendelési szám	1772300000	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20,
GTIN (EAN)	4032248129966	10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
Qty.	50 Stück	(30 min.), Poliamid 6

Adapterek



HQ adapter FieldPower® számára

Szerszám nélküli felszerelés, mint a FieldPower kábeltömítés esetén

A HQ 4/2, HQ 8 és HQ 17 dugaszolható csatlakozó betétekhez alkalmas

Opcionálisan lezárható védőfedéllel (védelem ismételt bekapcsolás ellen, az EN 60204-1 szerint)

Általános rendelési adatok

Típus	BG ARGH HQP ALU PT6 CS	Verzió
Rendelési szám	1532210000	Adapter, Field Power® tömítőbetét, HQ adapter, IP65, hozzá tartozó
GTIN (EAN)	4050118337600	házzal, polikarbonát, üvegszál-erősítésű, reteszelt: Igen
Qty.	1 Stück	
Típus	BG ARGH HQP ALU PT6	Verzió
Rendelési szám	1532200000	Adapter, Field Power® tömítőbetét, HQ adapter, IP65, hozzá tartozó
GTIN (EAN)	4050118337433	házzal, polikarbonát, üvegszál-erősítésű, reteszelt: Nem
Qty.	1 Stück	

FP BOX FUSE R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok

Csupaszoló szerszám PVC kábelekhez



Általános rendelési adatok

Típus	AM 16	Verzió
Rendelési szám	6204190000	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4032248608133	
Qty.	1 Stück	
Típus	AM 25	Verzió
Rendelési szám	6001540000	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4008190138271	
Qty.	1 Stück	

Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.6X3.5X100	Verzió
Rendelési szám	6749340000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118895568	
Qty.	1 Stück	
Típus	SDS 0.5X3.0X80	Verzió
Rendelési szám	6749330000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3 mm, Kés hossza: 80 mm, Kés vastagsága (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118895551	
Qty.	1 Stück	