

HDC KIT HE-P 06.10 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC soupravy jsou standardizované sady pro montáž kompletních plug-in konektorů.

HDC soupravy se obvykle skládají z vložky zástrčky, vložky zásuvky, zástrčkového krytu, přepážkového krytu a kabelové průchodky.

Weidmüller nabízí řadu kombinací standardních konektorů s metrickým nebo PG závitem kabelové vývodky.

PUSH IN připojení je způsob připojení přes přímou vložku.

Předpřipravený drát může být vložen přímo do spoje bez nutnosti použití jakýchkoliv nástrojů.

Technologie PUSH IN

Všeobecné objednací údaje

Verze	RockStar® HDC soupravy-Zátěžové konektory, Souprava, HE, Velikost: 3, Póly: 6, PUSH IN, 500 V, 24 A, tlakově litý hliník, M 20
Objednací číslo	1027650000
Typ	HDC KIT HE-P 06.10 M
GTIN (EAN)	4032248770823
Množství	1 ks

HDC KIT HE-P 06.10 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	398 g
----------------	-------

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 100 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel
Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP 65 (v zapojeném stavu)
Řada	HE		

Verze

BG	3	Materiál	tlakově litý hliník
Provedení povrchu	Práškové lakování	Průřez vodiče, max.	4 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²	Typ připojení	PUSH IN
Velikost	3		

Všeobecné údaje

BG	3	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	500 V
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	24 A	Kabelové vývodky	M 20
Materiál	tlakově litý hliník	Počet pólů	6
Typ připojení PE	Šroubové připojení	Velikost	3
Řada	HE		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Manufacturer's declaration
Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC KIT HE-P 06.10 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

HDC COS



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC COS 16	Verze
Objednací číslo	6431000000	Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování
GTIN (EAN)	4008190052706	
Množství	1 ks	
Typ	HDC COS 32	Verze
Objednací číslo	6430800000	Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování
GTIN (EAN)	4008190176181	
Množství	1 ks	
Typ	HDC COS 24	Verze
Objednací číslo	6430900000	Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování
GTIN (EAN)	4008190077228	
Množství	1 ks	

SPB



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SPB-M 3	Verze
Objednací číslo	6203600000	Zátěžové konektory, Příslušenství, Zajišťovací šrouby
GTIN (EAN)	4008190120047	
Množství	100 ks	