

## HDC KIT HE-P 16.120 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon. HDC-kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikåpa samt kabelförskruvning. Weidmüller erbjuder ett sortiment med många kontakt-donskombinationer, med M- eller PG-gånga för kabelförskruvningen. Anslutningsteknologin Push In är en direktanslutningsteknik. Den förbehandlade ledaren kan anslutas direkt i ledaranslutningen utan ytterligare hjälpmedel.

 PushIn-teknologi

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontaktdon, Kit, HE, Byggstorlek: 6, Poler: 16, PUSH IN, 500 V, 16 A, Aluminiumpressgjutgods, M 25
Art.nr.	<a href="#">1027690000</a>
Typ	HDC KIT HE-P 16.120 M
GTIN (EAN)	4032248770847
Förp.	1 Stück

## HDC KIT HE-P 16.120 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	635 g
-----------	-------

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 100 °C
------------------------	-------------------

## Allmänna data

Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Material låselement	Rostfritt stål
Serie	HE	Skyddsklass	IP65 (i ijackat tillstånd)
Yta	Pulverlack		

## Utförande

Anslutningstyp	PUSH IN	BG	6
Byggstorlek	6	Ledardiameter, max.	4 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Material	Aluminiumpressgjutgods
Yta	Pulverlack		

## Allmänna uppgifter

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning	Antal poler	16
BG	6	Byggstorlek	6
Förskruvningar	M 25	Märkspänning (DIN EN 61984)	500 V
Märkström (DIN EN 61984)	16 A	Material	Aluminiumpressgjutgods
Serie	HE		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC KIT HE-P 16.120 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## HDC COS



Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC COS 32	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1430800000</a>	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190176181	
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC COS 24	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1430900000</a>	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190077228	
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC COS 16	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1431000000</a>	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190052706	
Förp.	1 Stück	

## SPB



Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SPB-M 3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1203600000</a>	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Låsbult
GTIN (EAN)	4008190120047	
Förp.	100 Stück	