

ELS 16/40 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ELS MultiCard-märkskyltarna är märkningsbara med PrintJet, plottrar eller SMark-skrivare. I synnerhet medger färgutskriften med PrintJet AVANCED iögonfallande märkning av kablar och plintlistor på många sätt.

ELS 6/30 för användning vid WKM 8/30 kabelmärkning eller med EM 8/30 gruppskylthållare

ELS 7/40 för användning vid SchT5S gruppskylthållare

ELS 16/40 för användning vid WKM 18/43 kabelmärkning eller med SchT5 gruppskylthållare

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	ELS, Insats märkning, 40 x 16 mm, vit
Art.nr.	1045620000
Typ	ELS 16/40 MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248779611
Förp.	40 Stück
anpassad skrivare	2715590000 2438520000 2438510000

ELS 16/40 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0,039 inch
Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1,575 inch
Bredd	16 mm	Byggbredd (tum)	0,63 inch
Nettovikt	2,65 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...100 °C
---------------------------------	--------------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Insats märkning	
Antal per ark	8	
Bredd	16 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	
Färgkod	vit	
Halogener	Nej	
Material	Polyamid 66	
Materialfärg enligt motståndskod	9	
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	
Temperaturområde för användning max.	100 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Meddelande om produktändring	Technical change to MultiCard material - DE Technical change to MultiCard material - EN MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation
Kataloger	Catalogues in PDF-format

ELS 16/40 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



ELS 16/40 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

WKM för inläggsskylt



Den halogenfria, transparenta fickan på WKM ger utomordentligt skydd mot miljöpåverkan. Tack vare fast fixering med buntband är den lämplig för nästan alla ledarareor.

De förtryckta skyltarna skjuts helt enkelt in i WKM-hållaren och säkras med ett clip. WKM kabelmärkning är den rätta lösningen för maximal effektivitet vid märkning på plats.

Din fördel när du använder WKM kablar

- Pappers- och polyesteretiketter kan skrivas ut individuellt med vanliga kontorsskrivare
- Den robusta konstruktionen i kombination med MultiCard ELS-skyltar garanterar maximalt skydd mot miljöpåverkan

Allmänna beställningsdata

Typ	WKM 18/43	Artikelbeteckning
Art.nr.	1610700000	WKM, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Ledar-
GTIN (EAN)	4008190204488	och kabelmärkningar, transparent
Förp.	50 Stück	

SchT Skylthållarevarianter



SchT 5 S gruppskylthållare snäpps direkt på TS 32 montageskena (G-rail) eller TS 35 montageskena (top-hat rail). Oberoende av plint och plint typ kan plintlistmärkningen utföras.

SchT 5 och SchT 5 S används med ESO 5, STR 5 skyddsremсор.

SchT 7 är en ledad gruppskylthållare för insticksskyltar som möjliggör enkel åtkomst till klämskruven.

SchT 7 används med ESO 7, STR 7 skyddsremсор eller DEK 5.

Insticksskyltar och skyddsremсор finns under tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCHT 5 VO	Artikelbeteckning
Art.nr.	1762360000	SCHT, Plintmärkning, 44.5 x 19.5 mm, Delning i mm (P): 5.00 beige
GTIN (EAN)	4032248043835	
Förp.	20 Stück	
Typ	SCHT 5	Artikelbeteckning
Art.nr.	0292460000	SCHT, Plintmärkning, 44.5 x 19.5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190105440	Weidmueller, beige
Förp.	20 Stück	