

**IE-OP-V04P-1S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rozvodná skříň, konstrukce zásuvných PushPull konektorů  
ver.4 podle IEC 61076-3-106, plast

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Spojovací skříňka montovaná na stěnu, IP67, Varianta 4 dle IEC 61076-3-106
Objednací číslo	<a href="#">1045780000</a>
Typ	IE-OP-V04P-1S
GTIN (EAN)	4032248779963
Množství	10 ks

Datum vytvoření 22. května 2024 9:21:05 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	106,9 mm	Hloubka (v palcích)	4,209 inch
Výška	61,6 mm	Výška (v palcích)	2,425 inch
Šířka	41,8 mm	Šířka (v palcích)	1,646 inch
Čistá hmotnost	6,5 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

## Všeobecné údaje

Barevný	černá	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu	PA	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Stupeň krytí	IP67	Typ montáže	Montováno na podlahu, pro exponovaná připojení, Montáž na stěnu

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4
---------------------	------------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-OP-V04P-1S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## IE-OP-V04P-1S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### RJ45



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6963830000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6962850000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6963840000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ks	

### Sety - RJ45

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou RJ45



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6963160000</a>	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
Množství	10 ks	