

**IE-BHC-V14M-RJA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-117  
14 változat szerint (PROFINET), fém, RJ45 üres ház

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Üres ház
Rendelési szám	<a href="#">1047950000</a>
Típus	IE-BHC-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4032248784493
Qty.	10 Stück

## IE-BHC-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	34,7 mm	Mélység (coll)	1,366 inch
Magasság	39,6 mm	Magasság (coll)	1,559 inch
Szélesség	39,6 mm	Szélesség (coll)	1,559 inch
Nettó tömeg	5,1 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

## Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	750	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Konfiguráció	Csatlakozóház feliratozó jelölőtartóval 9*11 mm; alkalmas RJ45 és optikai csatlakozók fogadására.	Szín	
Védelmi osztály	IP67		Egyéb

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	-------------------------	---------------------------	---------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9,1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

**IE-BHC-V14M-RJA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**


Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">DUXR.E316369</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-BHC-V14M-RJA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Szerelési kivágás**

## IE-BHC-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## IE rögzítőszerző



A szerzőszerzővel a 04 változatú peremes aljzat szerelésekor meg lehet húzni a záróanyát.

**Megjegyzések:**

- Standard szerző
- kemény műanyagból készül

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-FISP-V4	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6204370000</a>	Szerzőszerző
GTIN (EAN)	4032248660780	
Qty.	2 Stück	

## Hibrid



Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1096150000</a>	Krimpelhető érintkező, aljzatbetéhez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Qty.	300 Stück	

Típus	IE-BI-HYB-10P	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1069010000</a>	Aljzatbetét, aljzatbetéhez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
Qty.	10 Stück	

## IE-BHC-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-BI-RJ45-C	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1962840000</a>	RJ45 insert socket, Válaszfalbetét összekötő
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qty.	10 Stück	

## USB

USB betétek a FrontCom<sup>®</sup>-hoz

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-USB-A	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1019570000</a>	USB-betét, Aljzatbetét, A típusú
GTIN (EAN)	4032248731602	
Qty.	10 Stück	