

VH 12.4/4/2.8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Spojovací objímka (svorka), Výška: 4 mm, Šířka: 4 mm, Hloubka: 12.2 mm, Cu Zn
Objednací číslo	1056500000
Typ	VH 12.4/4/2.8
GTIN (EAN)	4008190162771
Množství	50 ks

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,48 inch
Výška	4 mm	Výška (v palcích)	0,157 inch
Šířka	4 mm	Šířka (v palcích)	0,157 inch
Průměr	4 mm	Čistá hmotnost	0,68 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Údaje materiálu

Materiál	Cu Zn	Barevný	Stříbřitě šedá
----------	-------	---------	----------------

Rozměry

Průměr	4 mm
--------	------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	73c55621-8329-401d-bde2-7fd78e0e60e4

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format