

**MCP EP SFC 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Våra MCP-plottrar kompletterar Weidmüller Multi-Card-konceptet och kan användas med Weidmüllers M-Print® PRO-programvara. De är särskilt lämpliga för utskrift av enskilda etiketter eller delar av MultiCard. Positionsramen för SlimFix-märkningar av storlek 4 till 6 kan användas för att skriva ut MultiCards för plintar, kablar, ledningar och enheter. MCB-etikettens positionsram används för att skriva ut etiketter.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Upptagningsram
Art.nr.	<a href="#">1058090000</a>
Typ	MCP EP SFC 3
GTIN (EAN)	4032248799084
Förp.	1 Stück

**MCP EP SFC 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Mått och vikter**

Djup	236 mm	Byggdjup (tum)	9,291 inch
Höjd	1,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,059 inch
Bredd	57,5 mm	Byggbredd (tum)	2,264 inch
Nettovikt	41 g		

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 9.1	19-14-92-90
ECLASS 10.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Nedladdningar**

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--