

IE-PH-V14M-FO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Üres ház
Rendelési szám	1058100000
Típus	IE-PH-V14M-FO
GTIN (EAN)	4032248799213
Qty.	10 Stück

IE-PH-V14M-FO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	72,45 mm	Mélység (coll)	2,852 inch
Magasság	26,8 mm	Magasság (coll)	1,055 inch
Szélesség	22,3 mm	Szélesség (coll)	0,878 inch
Nettó tömeg	56,327 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	-------------------------	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9,1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PH-V14M-FO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-PH-V14M-FO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V14P	Verzió
Rendelési szám	1058280000	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248799374	
Qty.	10 Stück	

LWL-SC



FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-SCRJ-POF	Verzió
Rendelési szám	1067410000	SC-betét, Csatlakozódugó SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PI-SCRJ-SM	Verzió
Rendelési szám	1067390000	SC-betét, SCRJ csatlakozódugó, egymódusú
GTIN (EAN)	4032248820863	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PI-SCRJ-MM	Verzió
Rendelési szám	1067380000	SC-betét, SCRJ csatlakozódugó, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248821129	
Qty.	10 Stück	

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 Stück	