

IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку SC

Основные данные для заказа

Исполнение	Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 14, стандартный фланец, соединение SCRJ Duplex, Многомодовый, POF
Номер для заказа	1058120000
Тип	IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C
GTIN (EAN)	4032248799237
Кол.	10 Шт.

IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	36,15 мм	Глубина (дюймов)	1,423 inch
Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Ширина	22,2 мм	Ширина (в дюймах)	0,874 inch
Масса нетто	26,86 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 61754-24	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вид монтажа	2 винта
Вносимые потери	≤ 0,4 дБ	Затухание отражения	≥ 30 дБ
Описание артикула	Variant 14, стандартный фланец, соединение SCRJ Duplex	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлени- ем
Соединение 1	SCRJ	Соединение 2	SCRJ
Тип волокна	Многомодовый, POF	Цветовой код	прочее
Циклы коммутации	500		

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе



IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары****Пылезащитные колпачки**

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V14P	Исполнение
Номер для заказа	4058310000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248799404	
Кол.	10 Шт.	