

IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, SC
betéttel

Általános rendelési adatok

Verzió	FO peremes aljzat, IP67, 14. változat, szabványosított peremes aljzat, SCRJ Duplex összekötő, Egymódusú
Rendelési szám	1058140000
Típus	IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C
GTIN (EAN)	4032248799251
Qty.	10 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 7. 13:54:12 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	36,15 mm	Mélység (coll)	1,423 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	22,2 mm	Szélesség (coll)	0,874 inch
Nettó tömeg	26,69 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

Általános adatok

1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	SCRJ
Beillesztési veszteség	≤ 0,5 dB	Dugaszolási ciklusok	500
Elemi szál típusa	Egymódusú	Felszerelés típusa	2 csavar
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Szín	Egyéb
Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 40 dB	Védelmi osztály	IP67
Árucikk leírása	14. változat, szabványosított peremes aljzat, SCRJ Duplex összekötő		

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9,1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Szerelési kivágás



IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V14P	Verzió
Rendelési szám	1058310000	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248799404	
Qty.	10 Stück	