

## IE-BSS-V14M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC  
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, LC  
betéttel

## Általános rendelési adatok

Verzió	FO peremes aljzat, IP67, 14. változat, szabványosított peremes aljzat, LC Duplex összekötő, Egymódusú
Rendelési szám	<a href="#">1058150000</a>
Típus	IE-BSS-V14M-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248799268
Qty.	10 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 7. 7:06:50 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## IE-BSS-V14M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	33 mm	Mélység (coll)	1,299 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	22,2 mm	Szélesség (coll)	0,874 inch
Nettó tömeg	2,5 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

## Általános adatok

1. csatlakozás	LC Duplex	2. csatlakozás	LC Duplex
Beillesztési veszteség	≤ 0,5 dB	Dugaszolási ciklusok	500
Elemi szál típusa	Egymódusú	Felszerelés típusa	2 csavar
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Szín	Egyéb
Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 40 dB	Védelmi osztály	IP67
Árucikk leírása	14. változat, szabványosított peremes aljzat, LC Duplex összekötő		

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20
----------------------	--

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9,1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-BSS-V14M-LCD-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

**Szerelési kivágás**



## IE-BSS-V14M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V14P	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1058310000</a>	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248799404	
Qty.	10 Stück	