

IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Исполнение	Разъем RJ45, IP67, Variant 14, металл, Соединение RJ45 - RJ45, Центральный запорный фланец с адаптером RJ45, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа	1058250000
Тип	IE-BSC-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248799350
Кол.	10 Шт.

Дата создания 20 мая 2024 г. 19:40:19 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 73,535 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Описание артикула	Variant 14, металл, Соединение RJ45 - RJ45, Центральный запорный фланец с адаптером RJ45	Уплотняющий материал	NBR
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Категория	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Диаметр оболочки, мин.	5 мм
Диаметр оболочки, макс.	10 мм	Вид монтажа	Центральный кабельный ввод
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 60603-7-51 Сертификат № (cULus) E316369

Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / контакт ≥ 1000 V AC/DC Электрическая прочность, контакт / экран ≥ 1500 V AC/DC

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E316369

Дата создания 20 мая 2024 г. 19:40:19 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе



IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V14P	Исполнение
Номер для заказа	4058310000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248799404	
Кол.	10 Шт.	