

IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Fläns RJ45, IP67, Variant 14 Metall, RJ45 IDC-modul, Centrallåsningssläns med RJ45-Adapter, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	1058270000
Typ	IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248799367
Förp.	10 Stück

Skapandedatum den 20 maj 2024 09:01:11 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 80,5 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...70 °C

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning	Variant 14 Metall, RJ45 IDC-modul, Centrallåsningssfläns med RJ45-Adapter	Koppling	TIA-568A
Tätningmaterial	NBR	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Isoleringsdiameter, max.	1,6 mm	Kategori	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktyta	Guld över nickel	Anslutningsdiameter, entrådig	0.4...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 24...AWG 22	Anslutningsdiameter, fintrådig	0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 26...AWG 22	Manteldiameter, min.	5 mm
Manteldiameter, max.	10 mm	Monteringstyp	Centralförskruvning
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus)	E316369	Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 60603-7-51
------------------------	---------	------------------	---

Elektriska egenskaper

PoE / PoE+	överensstämmer med IEEE 802.3bt	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Nedladdningar


Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel Compliance Statement Screened Category 6 ISO/IEC EN and TIA/EIA Connecting Hardware PROFINET Manufacturer's Declaration
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Montageurtag**

IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V14P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1058310000	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799404	
Förp.	10 Stück	