

**IE-PP-V14P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Stickproppskåpa-skyddslock
Art.nr.	<a href="#">1058280000</a>
Typ	IE-PP-V14P
GTIN (EAN)	4032248799374
Förp.	10 Stück

## IE-PP-V14P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	35,7 mm	Byggdjup (tum)	1,406 inch
Nettovikt	4,576 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70
-----------------	-------------

## Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	svart
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Monteringstyp	Endast för inomhusbruk
Skyddsklass	IP67		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>