

## SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szenzor-aktuátor kábelek széles és átfogó választékát kínálja. Nálunk mindkettőt megtalálja, valamint kábeleket, különböző méretű és hosszúságú busz- és szelepkábeleket is. Ha nem talál egy meghatározott terméket, vagy nem a kívánt hosszban, vegye fel velünk a kapcsolatot.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Buszvezeték, Pólusszám: 4, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	<a href="#">1058630000</a>
Típus	SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR
GTIN (EAN)	4032248800322
Qty.	100 m

## SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	7,5 g
-------------	-------

## Kábel műszaki adatai

A következő kábeltartókhöz:	Igen	Gyorsulás	5 m/s <sup>2</sup>
Hajlítási ciklusok	3 millió	Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő
Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő	Halogén	Nem
Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás	Nem	Hegesztésnek ellenálló	Nem
Hibrid kábel	Nem	Keresztkötéses irradáció	Nem
Konfigurálható kábelhossz	Nem	Köpeny anyaga	PUR
Köpeny színe	ibolyaszín	Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően	20236 (80 °C / 30 V)
Outside diameter	7 mm ± 0.3 mm	Pólusok száma	4
Sebesség	180 m/s	Szigetelés	TPE
Színkód gyűrű	Fehér, Kék, Piros, Fekete	Temperature range, moving	-10...80 °C
Temperature range, stationary	-40...80 °C	Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/ online)	2 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
Vezetékek száma	2	árnyékolt	Igen

## Kábel elektromos tulajdonságai

Névleges áram	4 A	Sebesség	180 m/s
Szigetelés erőssége	10 <sup>8</sup> Ω		

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Gyorsulás	5 m/s <sup>2</sup>	Hajlítási ciklusok	3 millió
Halogén	Nem	Sebesség	180 m/s

## Kábel szerkezet

Köpeny színe	ibolyaszín	Szigetelés	TPE
Színkód gyűrű	Fehér, Kék, Piros, Fekete	Vezetékek száma	2

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9,1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01
ECLASS 12.0	27-06-18-01	ECLASS 13.0	27-06-18-01

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

Product Change Notification	<a href="#">20221115 Technical change to CANopenDeviceNet cord sets and cables</a> <a href="#">20221115 Technische Änderung zu CANopenDeviceNet Leitungen</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok****Részletrajz****Póluskiosztás**