

Product image



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

Verzió	Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 86 mm x 62 mm, sötétbézs
Rendelési szám	1058800000
Típus	WTW EN
GTIN (EAN)	4008190140175
Qty.	20 Stück

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	62 mm	Mélység (coll)	2,441 inch
Magasság	86 mm	Magasság (coll)	3,386 inch
Szélesség	3 mm	Szélesség (coll)	0,118 inch
Nettó tömeg	13,735 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	130 °C		

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Elválasztó lemez	Sín	TS 35, TS 32
----------	------------------	-----	--------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen	Telepítési útmutató	Átmenő (persely)
----------------	------	---------------------	------------------

Méretetek

TS 35 eltolás	43 mm
---------------	-------

Általános

Sín	TS 35, TS 32	Telepítési útmutató	Átmenő (persely)
-----	--------------	---------------------	------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	