

FPL 4G2.5/PD/F/3+3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

För snabb och bekväm anslutning av decentraliserade motorstyrningar - använd de konfektionerade anslutningsledningarna FieldPower® med HQ kontaktdon enligt IEC 23570 (DESINA).

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	FieldPower®, Ledning, Antal ledare: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 eller jämförbar, Bransch: 2.5 mm ² , 3 m, 3 m
Art.nr.	1059170000
Typ	FPL 4G2.5/PD/F/3+3
GTIN (EAN)	4032248805884
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 9 maj 2024 10:05:12 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

FPL 4G2.5/PD/F/3+3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	1 047 g
-----------	---------

Tekniska data för kabel

Antal ledare	4	Böjradie min, fast monterad	35,6 mm
Böjradie min, rörlig	133,5 mm	Halogener	Ja
Temperaturområde, fast lagd	-40...70 °C	Temperaturområde, rörligt	-5...70 °C

Allmänna tekniska data

Skyddsklass	IP54
-------------	------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	13ce035c-fa1c-4432-a4df-1b9d07f69a8d

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

FPL 4G2.5/PD/F/3+3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

