

FPL 4G2.5/P/F/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com



Para la conexión rápida y cómoda de arrancadores de motor descentralizados pueden utilizarse los cables de conexión confeccionados FieldPower® Drive con conectores HQ según IEC 23570 (DESINA).

Datos generales para pedido

Versión	FieldPower®, conductor, Número de conductores: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 o equivalente, Sector: 2.5 mm ² , 3 m
Código	1059190000
Tipo	FPL 4G2.5/P/F/3
GTIN (EAN)	403224880589 1
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 15 de mayo de 2024 21:46:53 CEST

FPL 4G2.5/P/F/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 549 g

Datos técnicos del cable

Gama de temperatura, fija	-40...70 °C	Gama de temperatura, móvil	-5...70 °C
Halógenos	Sí	Número de conductores	4
Radio de flexión mín., con movimiento	133,5 mm	Radio de flexión mín., fijo	35,6 mm

Datos técnicos generales

Tipo de protección IP65

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	13ce035c-fa1c-4432-a4df-1b9d07f69a8d

Homologaciones

ROHS Conformidad

Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)

Hoja técnica

FPL 4G2.5/P/F/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

