

FPL 4G2.5/P/F/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A decentralizált motorvezérlő gyors és kényelmes csatlakoztatásához használja ki IEC 23570 (DESINA) szabványnak megfelelő HQ csatlakozókkal konfekcionált FieldPower® csatlakozóink előnyeit.

Általános rendelési adatok

Verzió	FieldPower®, Kábel, Vezetékek száma: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 vagy hasonló, Keresztmetszet: 2.5 mm ² , 3 m
Rendelési szám	1059190000
Típus	FPL 4G2.5/P/F/3
GTIN (EAN)	4032248805891
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. április 27. 9:21:15 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

FPL 4G2.5/P/F/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	549 g
-------------	-------

Kábel műszaki adatai

Hajlítási sugár, min., mozgó	133,5 mm	Hajlítási sugár, min., álló	35,6 mm
Halogén	Igen	Temperature range, moving	-5...70 °C
Temperature range, stationary	-40...70 °C	Vezetékek száma	4

Általános műszaki adatok

Védelmi osztály	IP65
-----------------	------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9,1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	13ce035c-fa1c-4432-a4df-1b9d07f69a8d

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

FPL 4G2.5/P/F/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

