

FPL 4G2.5/P/F/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Воспользуйтесь преимуществами наших предварительно собранных разъемов FieldPower® с разъемами HQ по стандарту IEC 23570 (DESINA) для быстрого и удобного подключения децентрализованных устройств управления двигателями.

Основные данные для заказа

Исполнение	FieldPower®, Проводник, Количество жил: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 или аналогичный, Раздел: 2.5 mm ² , 3 m
Номер для заказа	1059190000
Тип	FPL 4G2.5/P/F/3
GTIN (EAN)	4032248805891
Кол.	1 Шт.

FPL 4G2.5/P/F/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	549 g
-------------	-------

PB46 Общие технические данные

Вид защиты	IP65
------------	------

Технические характеристики кабеля

Галогены	Да	Диапазон температур, движущ.	-5...70 °C
Диапазон температур, стационар.	-40...70 °C	Количество жил	4
Радиус изгиба мин., изменяющийся	133,5 мм	Радиус изгиба, мин., постоянный	35,6 mm

Классификации

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	13ce035c-fa1c-4432-a4df-1b9d07f69a8d

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

FPL 4G2.5/P/F/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

