

CB-R 200/7,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Kabelové vázací pásky s možností povolení a opakovaného použití, vhodné pro dočasné svázání a pro případy, kdy je nezbytná funkce otevření-zavření.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Kabelové vázací pásky, 7.5 x 200 mm, Polyamid 66, 220 N
Objednávací číslo	1059210000
Typ	CB-R 200/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248806157
Množství	100 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 20:05:53 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CB-R 200/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0,079 inch
Výška	200 mm	Výška (v palcích)	7,874 inch
Šířka	7,5 mm	Šířka (v palcích)	0,295 inch
Čistá hmotnost	1,09 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...85 °C
-------------------------	-------------

Instalační materiály

Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 66	Odolné proti UV záření	Ne
Pevnost v tahu	220 N	Pevnost v tahu (síla v librách)	49 lbf
Pro znovuotevření	Ano	Průměr kabelu, max.	40 mm
Průměr svazku, max.	50 mm	Průměr svazku, min.	3 mm
Rozsah provozní teploty, max.	85 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DE PI830000 160627 001](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

CB-R 200/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Výkres

