

CB-R 200/7,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Съемные многоразовые кабельные стяжки, подходящие для временного связывания и для случаев, когда требуется возможность открытия-закрытия.

Основные данные для заказа

Исполнение	Соединитель кабеля, 7.5 x 200 mm, Полиамид 66, 220 N
Номер для заказа	1059210000
Тип	CB-R 200/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248806157
Кол.	100 Шт.

CB-R 200/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	2 мм	Глубина (дюймов)	0,079 inch
Высота	200 мм	Высота (в дюймах)	7,874 inch
Ширина	7,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,295 inch
Масса нетто	1,09 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...85 °C

Материал для электромонтажа

Галогены	Нет	Диаметр кабеля, макс.	40 мм
Диаметр пучка, макс.	50 мм	Диаметр пучка, мин.	3 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	Полиамид 66
Открыть повторно	Да	Предел прочности при растяжении	220 N
Прочность на разрыв (фунт-сила)	49 lbf	Температурный диапазон, макс..	85 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Устойчивый к УФ-лучам	Нет

Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [DE P1830000 160627 001](#)Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

CB-R 200/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

