

CB-R 250/7,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Lossnings- och återanvändningsbara buntband för tillfällig buntning och när öppnings-/stängningsfunktion krävs.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Buntband, 7,5 x 250 mm, Polyamid 66, 220 N
Art.nr.	1059230000
Typ	CB-R 250/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248806171
Förp.	100 Stück

CB-R 250/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0,079 inch
Höjd	250 mm	Bygghöjd (tum)	9,842 inch
Bredd	7,5 mm	Byggbredd (tum)	0,295 inch
Nettovikt	2,56 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...85 °C
---------------------------------	-------------

Installationsmaterial

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Bunt diameter, max.	65 mm
Bunt diameter, min.	3 mm	Draghållfasthet	220 N
Draghållfasthet (pund-kraft)	49 lbf	Halogener	Nej
Kabel diameter max.	70 mm	Kan öppnas igen	Ja
Material	Polyamid 66	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	UV-beständig	Nej

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DE P1830000 160627 001
Kataloger	Catalogues in PDF-format

CB-R 250/7,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Ritning**