

HDC KIT HE-P 06.11 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon. HDC-kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikåpa samt kabelförskruvning. Weidmüller erbjuder ett sortiment med många kontakt-donskombinationer, med M- eller PG-gånga för kabelförskruvningen. Anslutningsteknologin Push In är en direktanslutningsteknik. Den förbehandlade ledaren kan anslutas direkt i ledaran-slutningen utan ytterligare hjälpmedel.

 PushIn-teknologi

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontaktdon, Kit, HE, Byggstorlek: 3, Poler: 6, PUSH IN, 500 V, 24 A, Aluminiumpressgjutgods, M 20
Art.nr.	1061720000
Typ	HDC KIT HE-P 06.11 M
GTIN (EAN)	4032248816446
Förp.	1 Stück

HDC KIT HE-P 06.11 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	384 g
-----------	-------

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 100 °C
------------------------	-------------------

Allmänna data

Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Material låselement	Rostfritt stål
Serie	HE	Skyddsklass	IP65 (i ijackat tillstånd)
Yta	Pulverlack		

Utförande

Anslutningstyp	PUSH IN	BG	3
Byggstorlek	3	Ledardiameter, max.	4 mm ²
Ledardiameter, min.	0,5 mm ²	Material	Aluminiumpressgjutgods
Yta	Pulverlack		

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning	Antal poler	6
BG	3	Byggstorlek	3
Förskruvningar	M 20	Märkspänning (DIN EN 61984)	500 V
Märkström (DIN EN 61984)	24 A	Material	Aluminiumpressgjutgods
Serie	HE		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Manufacturer's declaration
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC KIT HE-P 06.11 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

HDC COS



Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC COS 32	Artikelbeteckning
Art.nr.	1430800000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190176181	
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC COS 24	Artikelbeteckning
Art.nr.	1430900000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190077228	
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC COS 16	Artikelbeteckning
Art.nr.	1431000000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190052706	
Förp.	1 Stück	

SPB



Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.

Allmänna beställningsdata

Typ	SPB-M 3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1203600000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Låsbult
GTIN (EAN)	4008190120047	
Förp.	100 Stück	