

IE-OP-V01P-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rozvodná skříň, konstrukce bajonetových zásuvných konektorů ver. 1 podle IEC 61076-3-106, plast

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací skříňka montovaná na stěnu, IP67, Varianta 1 dle IEC 61076-3-106
Objednací číslo	1061830000
Typ	IE-OP-V01P-1S
GTIN (EAN)	4032248811182
Množství	10 ks

Datum vytvoření 15. května 2024 20:20:10 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	114 mm	Hloubka (v palcích)	4,488 inch
Výška	65,2 mm	Výška (v palcích)	2,567 inch
Šířka	41,8 mm	Šířka (v palcích)	1,646 inch
Čistá hmotnost	74 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

Všeobecné údaje

Barevný	černá	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Stupeň krytí	IP67	Typ montáže	Montováno na podlahu, pro exponovaná připojení, Montáž na stěnu

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

RJ45



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Objednací číslo	6963830000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Objednací číslo	6963840000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Objednací číslo	6962850000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ks	

Sety - RJ45



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP), RJ45 plastová vložka - vložka RJ45

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Verze
Objednací číslo	6012490000	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 1 plast, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720132	(ISO/IEC 11801 2010)
Množství	10 ks	