

IE-OP-V01P-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Anslutningsdosa, utförande för stickkontakt bajonett var. 1
enligt IEC 61076-3-106 i plast

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Utanpåliggande dosa, IP67, Variant 1 enligt IEC 61076-3-106
Art.nr.	1061830000
Typ	IE-OP-V01P-1S
GTIN (EAN)	4032248811182
Förp.	10 Stück

IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	114 mm	Byggdjup (tum)	4,488 inch
Höjd	65,2 mm	Bygghöjd (tum)	2,567 inch
Bredd	41,8 mm	Byggbredd (tum)	1,646 inch
Nettovikt	74 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	svart
Kapslingsmaterial		Monteringstyp	Floor-mounted, för friliggande anslutningar, Vägghäggmontering
	PA UL 94 V0		
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

Allmänna standarder

Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-106 var. 1
------------------	------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

RJ45



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Artikelbeteckning
Art.nr.	1962850000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Artikelbeteckning
Art.nr.	1963840000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1963830000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Förp.	10 Stück	

Set - RJ45

Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1 (EtherNet/IP) RJ45 insats i plast inkl. RJ45 insats



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Artikelbeteckning
Art.nr.	1012490000	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 1 plast, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/
GTIN (EAN)	4032248720132	IEC 11801 2010)
Förp.	10 Stück	