

PF RS 100 BK SET 160MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Rugalmas - rugalmasabb - Profilform

Moduláris tokozás profilformában - a rugalmas moduláris rendszer, amely színes és átlátszó műanyagprofilokat és hordozómodulokat tartalmaz

A szabványos osztásközök egymás mellé helyezése bármilyen elrendezésben, és a méteráru milliméteres pontosságú vágása a tökéletes egyensúlyt jelenti a rugalmasság és a gazdasági hatékonyság között:

- Standard szélességű profilok 5 mm - 45 mm osztásközzel, minden szabványos NYÁK-formátumra felszerelhetők.
- A változtatható magasság maximális alkatrész-sűrűséget tesz lehetővé, még nagyobb elektronikai alkatrészek esetén is.
- A különböző felszerelési változatok miatt a tokozat közvetlen felszerelése olyan egyszerű, mint az alkatrészek kapocsra pattintása
- A kemény fedelek megbízhatóan védik a modulokat a külső hatások ellen

A siker receptje: változtatható profil + moduláris alkatrészek = rugalmas készülékház-konceptió, amely nagy felületet biztosít a NYÁK-ok számára.

A moduláris koncepciót a nagy helyigényű modulokhoz alakítottuk ki, és kis alkatrészmennyiség és különböző szélességek esetén alkalmazható.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Szerelősín ház fekete, Extrudált profil, Szélesség: 164.5 mm |
| Rendelési szám | 1062430000 |
| Típus | PF RS 100 BK SET 160MM |
| GTIN (EAN) | 4032248812745 |
| Qty. | 1 Stück |

PF RS 100 BK SET 160MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység | 43,1 mm | Mélység (coll) | 1,697 inch |
| Magasság | 108,2 mm | Magasság (coll) | 4,26 inch |
| Szélesség | 164,5 mm | Szélesség (coll) | 6,476 inch |
| Nettó tömeg | 121 g | | |

Anyagadatok

| | | | |
|----------------|-----|--------------------------|-----|
| Szigetelőanyag | PVC | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
|----------------|-----|--------------------------|-----|

Általános adatok

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|----------|
| Szín | fekete | Színskála (hasonló) | RAL 9011 |
| Tokozási opció | Nem | Védelmi osztály | IP00 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC002779 | ETIM 8.0 | EC002779 |
| ETIM 9.0 | EC002779 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 13.0 | 27-19-01-01 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|---|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN |

PF RS 100 BK SET 160MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Rajz

