

**IE-FM5Z2VO0005MLD0LD0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Konfektionerade IE-ledningar, FO-patchkabel, multimode,  
LC-Duplex-LC-Duplex, orange, Kärndiameter 50 µm

**Allmänna beställningsdata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Förkonfektionerad patchkabel – crossover, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 5 m |
| Art.nr.           | <a href="#">1062550000</a>  |
| Typ               | IE-FM5Z2VO0005MLD0LD0X  |
| GTIN (EAN)        | 4032248813254   |
| Förp.             | 1 Stück   |

## IE-FM5Z2VO0005MLD0LD0X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |      |                 |             |
|-----------|------|-----------------|-------------|
| Längd     | 5 m  | Bygglängd (tum) | 196,85 inch |
| Nettovikt | 73 g |                 |             |

## Temperaturer

|                          |                |                 |            |
|--------------------------|----------------|-----------------|------------|
| Lagertemperatur          | -25 °C...75 °C | Drifttemperatur | -5 °C...75 |
| Installation temperature | -5 °C...50 °C  |                 |            |

## Allmänna standarder

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| KontaktDon Norm | IEC 61754-20 |
|-----------------|--------------|

## Normer

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| KontaktDon Norm | IEC 61754-20 |
|-----------------|--------------|

## Anslutningsstickpropp

|                    |  |                      |  |
|--------------------|--|----------------------|--|
| Stickkontakt höger | LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded | Stickkontakt vänster | LC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad |
|--------------------|--|----------------------|--|

## Kabeluppbyggnad

|                     |        |                  |          |
|---------------------|--------|------------------|----------|
| Kärnans diameter    | 50 µm  | Kabeluppbyggnad  | ZIPCORD  |
| Manteldiameter      | 3*6 mm | Mantelfärg       | orange   |
| Material mantel     | PVC    | Normbeteckningar | I-V(ZN)Y |
| Primär ytbehandling | 245 µm |                  |          |

## Kontakt höger

|                    |  |
|--------------------|--|
| Stickkontakt höger | LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
|--------------------|--|

## Kontakt vänster

|                      |  |
|----------------------|--|
| Stickkontakt vänster | LC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad |
|----------------------|--|

## Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

|                    |       |                        |       |
|--------------------|-------|------------------------|-------|
| Böjradie min, unik | 30 mm | Böjradie min, upprepad | 60 mm |
|--------------------|-------|------------------------|-------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002607    | ETIM 7.0    | EC002607    |
| ETIM 8.0    | EC002607    | ETIM 9.0    | EC002607    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-10-03 | ECLASS 9.1  | 27-06-10-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |

**IE-FM5Z2VO0005MLD0LD0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Miljööverensstämmelse för produkt**

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

**Godkännanden**

ROHS

Uppfyllelse

**Nedladdningar**

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

**IE-FM5Z2VO0005MLD0LD0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Detaljerad ritning



## IE-FM5Z2VO0005MLD0LD0X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## V0 Material



SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

**Fördelar:**

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V0/V2
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm<sup>2</sup>
- Märkning i beprövat MultiCard-format

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | VT SF 5/21 MC NE WS V0     | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">1689470001</a> | SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4008190872571              |   |
| Förp.      | 160 Stück                  |   |
| Typ        | VT SF 6/21 MC NE WS V0     | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">1730560001</a> | SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4008190954611              |   |
| Förp.      | 160 Stück                  |   |