

IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку SC

Основные данные для заказа

Исполнение	Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 14, центральный кабельный ввод, соединение SCRJ Duplex, Одномодовый
Номер для заказа	1062600000
Тип	IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C
GTIN (EAN)	40322488 13315
Кол.	10 Шт.

Дата создания 2 июня 2024 г. 4:34:41 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Глубина	36,15 мм	Глубина (дюймов)	1,423 inch
Высота	39,6 мм	Высота (в дюймах)	1,559 inch
Ширина	39,6 мм	Ширина (в дюймах)	1,559 inch
Масса нетто	55,81 g		

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 61754-24	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вносимые потери	≤ 0,5 дБ
Затухание отражения	≥ 40 дБ	Описание артикула	Variant 14, центральный кабельный ввод, соединение SCRJ Duplex
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Соединение 1	SCRJ
Соединение 2	SCRJ	Тип волокна	Одномодовый
Цветовой код	прочее	Циклы коммутации	500

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE
	MAN IE GUIDE EN
	Designation key / Type key
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN
	PI PROFINET CABLING EN
	PI PROFINET CABLING EN


IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе



IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V14P	Исполнение
Номер для заказа	4058310000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248799404	
Кол.	10 Шт.	