

IE-BSC-V14M-LCD-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver. 14 (PROFINET), kov, vložka LC

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příruba FO, IP67, Varianta 14 kabelová průchodka centrálního kabelu, LC duplex spojka, jednovidový
Objednací číslo	1062620000
Typ	IE-BSC-V14M-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248813339
Množství	10 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 5:31:28 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

IE-BSC-V14M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	33 mm	Hloubka (v palcích)	1,299 inch
Výška	39,6 mm	Výška (v palcích)	1,559 inch
Šířka	39,6 mm	Šířka (v palcích)	1,559 inch
Čistá hmotnost	5,3 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	500
Hlavní materiál krytu		Popis výrobku	Varianta 14 kabelová průchodka centrálního kabelu, LC duplex spojka
	Tlakově litý zinek		
Připojení 1	LC Duplex	Připojení 2	LC Duplex
Stupeň krytí	IP67	Typ vlákna	jednovidový
Ztráta odrazem (útlum)	≥ 40 dB	Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20
---------------------	--

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení


Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BSC-V14M-LCD-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výřez instalace**

IE-BSC-V14M-LCD-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Ochranné kryty**

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V14P	Verze
Objednací číslo	6058310000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248799404	
Množství	10 ks	