

IE-BSC-V14M-LCD-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку LC

Основные данные для заказа

Исполнение	Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 14, центральный кабельный ввод, соединение LC Duplex, Одномодовый
Номер для заказа	1062620000
Тип	IE-BSC-V14M-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248813339
Кол.	10 Шт.

IE-BSC-V14M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	33 мм	Глубина (дюймов)	1,299 inch
Высота	39,6 мм	Высота (в дюймах)	1,559 inch
Ширина	39,6 мм	Ширина (в дюймах)	1,559 inch
Масса нетто	5,3 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 61754-20
---------------------------	---

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вносимые потери	≤ 0,5 дБ
Затухание отражения	≥ 40 дБ	Описание артикула	Variant 14, центральный кабельный ввод, соедине- ние LC Duplex
Основной материал корпуса	Цинковое литье под дав- лением	Соединение 1	LC Duplex
Соединение 2	LC Duplex	Тип волокна	Одномодовый
Цветовой код	прочее	Циклы коммутации	500

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-BSC-V14M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе



IE-BSC-V14M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V14P	Исполнение
Номер для заказа	4058310000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248799404	
Кол.	10 Шт.	