

## AP VSSC6


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Koncové desky (AP) pro řadu výrobků VSSC ve světle  
modré a černé

### Všeobecné objednáací údaje

Verze	VSSC, Bočnice
Objednáací číslo	<a href="#">1063110000</a>
Typ	AP VSSC6
GTIN (EAN)	4032248947553
Množství	50 ks

Datum vytvoření 28. dubna 2024 14:22:09 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## AP VSSC6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	81 mm	Hloubka (v palcích)	3,189 inch
Výška	88,5 mm	Výška (v palcích)	3,484 inch
Šířka	1,6 mm	Šířka (v palcích)	0,063 inch
Čistá hmotnost	5,8 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...80 °C	Provozní teplota	-40 °C...70
Vlhkost	5...96 %		

## Obecné údaje

Barevný	černá	Design	různé
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Stupeň krytí	IP20
Verze	Bočnice		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000490	ETIM 7.0	EC000490
ETIM 8.0	EC000490	ETIM 9.0	EC000490
ECLASS 9.1	27-13-92-90	ECLASS 11.0	27-13-08-92
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

## Listy specifikací zakázky

Dlouhá specifikace	Bočnice pro VSSC6	Krátká specifikace	Bočnice pro VARITECTOR VSSC6
--------------------	-------------------	--------------------	------------------------------

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>