

AP VSSC6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Véglezáró lemezek (AP) a VSSC termékcsaládhoz, kék és fekete

Általános rendelési adatok

Verzió	VSSC, Véglap
Rendelési szám	1063110000
Típus	AP VSSC6
GTIN (EAN)	4032248947553
Qty.	50 Stück

AP VSSC6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	81 mm	Mélység (coll)	3,189 inch
Magasság	88,5 mm	Magasság (coll)	3,484 inch
Szélesség	1,6 mm	Szélesség (coll)	0,063 inch
Nettó tömeg	5,8 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70
Páratartalom	5...96 %		

Általános adatok

Kivitel	Egyéb	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Változat	Véglap
Védelmi osztály	IP20		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000490	ETIM 7.0	EC000490
ETIM 8.0	EC000490	ETIM 9.0	EC000490
ECLASS 9,1	27-13-92-90	ECLASS 11.0	27-13-08-92
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

Ajánlati specifikációs lapok

Hosszspecifikáció	Véglap VSSC6-hoz	Rövid specifikáció	Zárólemez VARITECTOR VSSC6 elemhez
-------------------	------------------	--------------------	------------------------------------

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format