

**AP VSSC6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Концевые пластины (AP) для серии изделий VSSC голубого и черного цвета.

**Основные данные для заказа**

Версия	VSSC, Концевая пластина
Заказ №	<a href="#">1063110000</a>
Тип	AP VSSC6
GTIN (EAN)	4032248947553
Кол.	50 Шт.

## AP VSSC6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	81 мм	Глубина (дюймов)	3,189 inch
Высота	88,5 мм	Высота (в дюймах)	3,484 inch
Ширина	1,6 мм	Ширина (в дюймах)	0,063 inch
Масса нетто	5,8 g		

## Температуры

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Рабочая температура	-40 °C...70
Влажность	5...96 %		

## Общие данные

Вид защиты	IP20	Исполнение	Концевая пластина
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Конструкция	прочее
Цветовой код	черный		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000490	ETIM 7.0	EC000490
ETIM 8.0	EC000490	ETIM 9.0	EC000490
ECLASS 9.1	27-13-92-90	ECLASS 11.0	27-13-08-92
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

## Тендерные спецификации

Подробная спецификация	Концевая пластина для VSSC6	Краткая спецификация	Концевая пластина для Varitector VSSC6
------------------------	-----------------------------	----------------------	--

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>