


AP VSSC6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ändplattor (AP) för produktserierna VSSC i ljusblått och svart

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VSSC, Ändplatta
Art.nr.	1063110000
Typ	AP VSSC6
GTIN (EAN)	4032248947553
Förp.	50 Stück

AP VSSC6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	81 mm	Byggdjup (tum)	3,189 inch
Höjd	88,5 mm	Bygghöjd (tum)	3,484 inch
Bredd	1,6 mm	Byggbredd (tum)	0,063 inch
Nettovikt	5,8 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...80 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70
Fuktighet	5...96 %		

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Byggform	övrigt
Färgkod	svart	Skyddsklass	IP20
Utförande	Ändplatta		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000490	ETIM 7.0	EC000490
ETIM 8.0	EC000490	ETIM 9.0	EC000490
ECLASS 9.1	27-13-92-90	ECLASS 11.0	27-13-08-92
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

Offertexter

Annonstext lång	Ändplatta för VSSC6	Annonstext kort	Ändplatta för Varitector VSSC6
-----------------	---------------------	-----------------	--------------------------------

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format