

**AP VSSC4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Koncové desky (AP) pro řadu výrobků VSSC ve světle  
modré a černé

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	VSSC, Bočnice
Objednací číslo	<a href="#">1063120000</a>
Typ	AP VSSC4
GTIN (EAN)	4032248947560
Množství	50 ks

## AP VSSC4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	58,5 mm	Hloubka (v palcích)	2,303 inch
Výška	76 mm	Výška (v palcích)	2,992 inch
Šířka	1,5 mm	Šířka (v palcích)	0,059 inch
Čistá hmotnost	0,9 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...80 °C	Provozní teplota	-40 °C...70
Vlhkost	5...96 %		

## Obecné údaje

Barevný	černá	Design	různé
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Verze	Bočnice

## Data připojení

Typ připojení	Šroubové připojení
---------------	--------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000490	ETIM 7.0	EC000490
ETIM 8.0	EC000490	ETIM 9.0	EC000490
ECLASS 9.1	27-13-92-90	ECLASS 11.0	27-13-08-92
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

## Listy specifikací zakázky

Dlouhá specifikace	Bočnice pro VSSC4	Krátká specifikace	Bočnice pro VARITECTOR VSSC4
--------------------	-------------------	--------------------	------------------------------

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>