

**WQL 2 WFF70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

**Všeobecné objednáací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Šroubové svorníkové svorky, Spojovací konektor,<br>Počet pólů: 2 |
| Objednáací číslo | <a href="#">1065000000</a>                                       |
| Typ              | WQL 2 WFF70  |
| GTIN (EAN)       | 4008190113933  |
| Množství         | 5 ks   |

Datum vytvoření 20. května 2024 17:39:56 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WQL 2 WFF70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 3 mm    | Hloubka (v palcích) | 0,118 inch |
| Výška          | 57 mm   | Výška (v palcích)   | 2,244 inch |
| Šířka          | 20 mm   | Šířka (v palcích)   | 0,787 inch |
| Čistá hmotnost | 26,42 g |                     |            |

## Teploty

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
|--------------------|----------------|

## Údaje materiálu

|          |             |         |      |
|----------|-------------|---------|------|
| Materiál | Měď – zinek | Barevný | Šedá |
|----------|-------------|---------|------|

## Další technická data

|                                       |              |              |               |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Návod k instalaci                     | Přímá montáž | Typ upevnění | Příšroubováno |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne           |              |               |

## Data hodnocení

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 192 A |
|-----------------|-------|

## Propojka

|                              |       |                            |                    |
|------------------------------|-------|----------------------------|--------------------|
| Jmenovitý proud, 2 póly      | 192 A | Jmenovitý proud, více pólů | 232 A              |
| Počet propojených svorkovnic | 2     | Typ                        | Spojovací konektor |

## Rozměry

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Rozteč v mm (P) | 32 mm |
|-----------------|-------|

## Všeobecně

|                   |              |            |   |
|-------------------|--------------|------------|---|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Počet pólů | 2 |
|-------------------|--------------|------------|---|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Technické údaje         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Technické údaje         | <a href="#">Zuken E3.S</a>                      |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Katalogy                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Brožury                 |   |

Datum vytvoření 20. května 2024 17:39:56 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.