

WZAD 70/95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku****Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Pomocné připojení (svorka), Počet připojení: 1
Objednávací číslo	1066000000
Typ	WZAD 70/95
GTIN (EAN)	4008190017064
Množství	10 ks

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	10 mm	Hloubka (v palcích)	0,394 inch
Výška	39,61 mm	Výška (v palcích)	1,559 inch
Šířka	19,7 mm	Šířka (v palcích)	0,776 inch
Čistá hmotnost	6,05 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Další připojení	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	1		

Údaje materiálu

Materiál	pocínovaná měď	Barevný	Stříbřitě šedá
----------	----------------	---------	----------------

Další technická data

Návod k instalaci	Průchodka (pouzdro), Pří- má montáž	Typ upevnění	Příchytky
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovité napětí	800 V	Jmenovité DC napětí	800 V
Jmenovitý proud	32 A		

Rozměry

Rozteč v mm (P)	20 mm
-----------------	-------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Počet připojení	1
-----------------	---

Všeobecně

Návod k instalaci	Průchodka (pouzdro), Pří- má montáž
-------------------	--

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-08

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	