

## AP VSSC4 LB


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Véglezáró lemezek (AP) a VSSC termékcsaládhoz, kék és fekete

## Általános rendelési adatok

Verzió	VSSC, Véglap
Rendelési szám	<a href="#">1067240000</a>
Típus	AP VSSC4 LB
GTIN (EAN)	4032248999873
Qty.	50 Stück

## AP VSSC4 LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	58,5 mm	Mélység (coll)	2,303 inch
Magasság	76 mm	Magasság (coll)	2,992 inch
Szélesség	1,5 mm	Szélesség (coll)	0,059 inch
Nettó tömeg	4,22 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70
Páratartalom	5...96 %		

## Általános adatok

Kivitel	Egyéb	Szín	Világoskék
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Változat	Véglap

## Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
--------------------	----------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000490	ETIM 7.0	EC000490
ETIM 8.0	EC000490	ETIM 9.0	EC000490
ECLASS 9,1	27-13-92-90	ECLASS 11.0	27-13-08-92
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

## Ajánlati specifikációs lapok

Hosszspecifikáció	Véglap VSSC4-hez	Rövid specifikáció	Zárólemez VARITECTOR VSSC4 elemhez
-------------------	------------------	--------------------	------------------------------------

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>