

IE-PI-SCRJ-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14
változat

Általános rendelési adatok

Verzió	SC-betét, Csatlakozódugó SCRJ, POF
Rendelési szám	1067410000
Típus	IE-PI-SCRJ-POF
GTIN (EAN)	4032248820870
Qty.	10 Stück

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	56 mm	Mélység (coll)	2,205 inch
Magasság	10,5 mm	Magasság (coll)	0,413 inch
Szélesség	13,2 mm	Szélesség (coll)	0,52 inch
Nettó tömeg	18,7 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

Általános adatok

1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	Krimp
Beillesztési veszteség	≤ 1,0 dB	Dugaszolási ciklusok	1000
Elemi szál típusa	POF	Ház fő anyaga	Cink présöntvény, PA
Konfiguráció	Csatlakozó és aljzatbetét az 1., 4. és 14. változatú házakhoz	Szín	
Védelmi osztály	IP67 házzal	Egyéb	
Érvéghüvely anyaga	Arcap	Árucikk leírása	Csatlakozódugó SCRJ, POF

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-24	Tanúsítvány száma (UL)	E477798
----------------------	--------------	------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9,1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UL)	E477798

IE-PI-SCRJ-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**


Approval/Certificate/Document of Conformity	PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PI-SCRJ-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

LWL-SC

FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat



Általános rendelési adatok

Típus	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Verzió
Rendelési szám	1278430000	FO-csatlakozó, Pót-krimphüvely, IP67 házzal
GTIN (EAN)	4050118069136	
Qty.	100 Stück	

...optikai csatlakozókhoz (SC, ST és LC)



GOF

- SC/ST üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- LC száloptikához és IP67 csatlakozókhoz

POF

- SC/ST polimer üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- Üvegszálhoz, ProfiNet-hez, és SC/ST mobilkábelhez és IP67 csatlakozókhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CT-SC-GOF-P	Verzió
Rendelési szám	6205350000	Présszerszám
GTIN (EAN)	4032248725489	
Qty.	1 Stück	

Típus	IE-CT-SC-GOF	Verzió
Rendelési szám	6205320000	Présszerszám
GTIN (EAN)	4032248725458	
Qty.	1 Stück	

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...polimer optikai szálak (POF) optikai kábelhez



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

Általános rendelési adatok

Típus	HTX-IE-POF	Verzió
Rendelési szám	1208870000	Présszerszám
GTIN (EAN)	4032248990269	
Qty.	1 Stück	

Krimpkészletek



Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Típus	TOOL SET IE-POF	Verzió
Rendelési szám	1208930000	Krimpelő szerszám: HTX-IE-POF, Csupaszoló szerszám: Multi-Stripax IE-
GTIN (EAN)	4032248990283	POF
Qty.	1 Stück	