

WBB WDU1.5/BL...

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Les supports de fixation de nos blocs de jonction enfichable servent de fixations mécaniques pour les mâles respectifs. Ils protègent à la fois le connecteur et le contact des contraintes mécaniques et du relâchement involontaire dû aux vibrations.

Informations générales de commande

Version	Séparateur (bloc de jonction), Flasque de fermeture et plaque intermédiaire, 45.4 mm x 36.7 mm, Orange
Référence	1068160000
Type	WBB WDU1.5/BL...
GTIN (EAN)	4008190117191
Qté.	10 pièce(s)

WBB WDU1.5/BL...

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	36,7 mm	Profondeur (pouces)	1,445 inch
Hauteur	45,4 mm	Hauteur (pouces)	1,787 inch
Largeur	5 mm	Largeur (pouces)	0,197 inch
Poids net	5,8 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	100 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

Autres caractéristiques techniques

enclipsable	Non
-------------	-----

Caractéristiques des matériaux

Matériau	PA 66	Couleur	Orange
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

Caractéristiques du système

Version	Flasque de fermeture et plaque intermédiaire
---------	--

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	Zuken E3.S
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	