

WBB WDU1.5/BL...

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A dugaszolható sorkapcsaink rögzítőbakjai az adott dugók mechanikus rögzítőiként szolgálnak. Védik mind a sarut, mind az érintkezőt a mechanikai hatásoktól és a rezgés okozta véletlenszerű kilazulástól.

Általános rendelési adatok

Verzió	Elválasztó lemez (kapocs), Vég- és elválasztó lemez, 45.4 mm x 36.7 mm, narancssárga
Rendelési szám	1068160000
Típus	WBB WDU1.5/BL...
GTIN (EAN)	4008190117191
Qty.	10 Stück

WBB WDU1.5/BL...

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	36,7 mm	Mélység (coll)	1,445 inch
Magasság	45,4 mm	Magasság (coll)	1,787 inch
Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0,197 inch
Nettó tömeg	5,8 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C		

Anyag adatok

Anyag	PA 66	Szín	narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Rendszer specifikációk

Változat	Vég- és elválasztó lemez
----------	--------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Nem
----------------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	