

## IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kettős csatlakozó doboz / csatoló, kialakítása a FreeCon PushPull dugaszolható csatlakozókhoz, 14. változat, az IEC 61076-3-117 szerint, RJ45 és PushPull Power

## Általános rendelési adatok

Verzió	Csatlakozódoboz, FreeCon, RJ45, Dugaszolható csatlakozó, Tápellátás, IP65
Rendelési szám	<a href="#">1068820000</a>
Típus	IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823918
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 4. 23:56:00 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	61 mm	Mélység (coll)	2,402 inch
Magasság	52 mm	Magasság (coll)	2,047 inch
Szélesség	80 mm	Szélesség (coll)	3,15 inch
Nettó tömeg	451,6 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

## Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Felszerelés típusa	Screw mounting
Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink	Szín	ezüst
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Védelmi osztály	IP65

## RJ45-összekötő műszaki adatok

Feszültségi átütési szilárdság, érintkező - árnyékolás, max. (RJ45-kapcsolódás)	≥ 1500 V DC	Feszültségi átütési szilárdság, érintkező - érintkező, min. (RJ45-kapcsolódás)	≥ 1000 V DC
Ház alapanyaga (RJ45-összekötő)	Cink présöntvény	Kategória (RJ45-összekötő)	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Szigetelési ellenállás (RJ45-összekötő)	> 500 MΩ	Áramterhelhetőség (RJ45-összekötő)	1 A
Átmeneti ellenállás (RJ45-összekötő)	≤ 20 mΩ	Érintkező felület (RJ45-összekötő)	Arany a nikkel felett

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	---	---------------------------	---------

## Tápcsatlakozó műszaki adatai

Dugaszolási ciklusok (tápcsatlakozó)	≤ 100	Ház alapanyaga (tápcsatlakozó)	Cink présöntvény, nikkelezett
Kábeltömítés anyaga (tápcsatlakozó)	TPE	Névleges feszültség (tápcsatlakozó)	24 V
Reteszelés típusa (tápcsatlakozó)	Push Pull	Szennyezés mértéke (tápcsatlakozó)	2
Tömítés anyaga (tápcsatlakozó)	NBR	Áramterhelhetőség 50 °C-on (tápcsatlakozó)	16 A
Érintkező anyaga (tápcsatlakozó)	Rézötvözet	Érintkező felület (tápcsatlakozó)	Arany a nikkel felett
Érintkezőtartó anyaga (tápcsatlakozó)	PA		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">ISO/IEC and TIA/EIA DE</a> <a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link</a> <a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel</a> <a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel</a> <a href="#">DUXR.E316369</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok


### Méretajz



Bottom view


### Méretajz

### Méretajz




Bottom view with mounting foot

### Méretajz



Front view



Side view

### Kapcsolási rajz

RJ45	RJ45	Power	Power
1 ——— 1	1 ——— 1		
2 ——— 2	2 ——— 2		
3 ——— 3	3 ——— 3		
4 ——— 4	4 ——— 4		
5 ——— 5	5 ——— 5		
6 ——— 6			
7 ——— 7			
8 ——— 8			

## IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Energialánc kábel Cat.5 PUR - RJ45 V14 IP67



Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, zöld, húzólánc kompatibilis, PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-117 14. változat szerint

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">119730010</a>	Energialánc kábel, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull V14 fém, RJ45 IP
GTIN (EAN)	4032248985463	67 PushPull V14 fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B),
Qty.	1 Stück	PUR, 1 m

## PVC



Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, push-pull erőátviteli dugós csatlakozóval a PROFINET előírások szerint

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1350120010</a>	Rendszerkábel, PushPull Power, PushPull Power, PVC, 1 m
GTIN (EAN)	4050118165296	
Qty.	1 Stück	

## IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V14P	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1058310000</a>	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248799404	
Qty.	10 Stück	

Típus	IE-BP-VAPP	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1068930000</a>	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248823093	
Qty.	10 Stück	

## Készletek - RJ45



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, RJ45-ös betéttel

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1012170000</a>	Plug insert RJ45 tool-free, 14. változat, fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248719815	
Qty.	10 Stück	

## IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## Készletek



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET  
specifikáció szerint

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">465440000</a>	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet
GTIN (EAN)	4050118522136	
Qty.	1 Stück	