

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Csatlakozó doboz, FreeCon kialakítás a PushPull dugaszolható csatlakozókhoz, 14. változat, az IEC 61076-3-117 szerint, fém, 10-sarkú hibrid betéttel

Általános rendelési adatok

Verzió	Csatlakozódoboz, FreeCon, Hibrid, Modul, IP65
Rendelési szám	1068850000
Típus	IE-CD-V14MHYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248823925
Qty.	1 Stück

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	100 mm	Mélység (coll)	3,937 inch
Magasság	52 mm	Magasság (coll)	2,047 inch
Szélesség	41 mm	Szélesség (coll)	1,614 inch
Nettó tömeg	372 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...75 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

Általános adatok

Felszerelés típusa	2 csavar, Szabadon lengő csatlakozásokhoz, Screw mounting	Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink
Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Védelmi osztály	IP65		

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	-------------------------	---------------------------	---------

Hibrid csatlakozó műszaki adatai

Dugaszolási ciklusok (hibrid csatlakozó)	500	Ház alapanyaga (hibrid csatlakozó)	Cink présöntvény (alijat), PA 66
Köpenyátmérő, max. (hibrid csatlakozó)	10 mm	Köpenyátmérő, min. (hibrid csatlakozó)	5 mm
Névleges feszültség (DIN EN 61984) (hibrid csatlakozó)	24 V	Névleges áram (hibrid csatlakozó)	3 A érintkezőnként
Pólusszám, hibrid	10	Tömítés anyaga (hibrid csatlakozó)	NBR
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, max. (hibrid csatlakozó)	0,75 mm ²	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, min. (hibrid csatlakozó)	0,08 mm ²
Vezetékkeresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG) (hibrid csatlakozó)	AWG 20	Vezetékkeresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG) (hibrid csatlakozó)	AWG 27
Védelmi osztály (hibrid csatlakozó)	IP65	Árnyékolás (hibrid csatlakozó)	360°; árnyékolás-érintkező
Átmeneti ellenállás (hibrid csatlakozó)	≤ 10 mΩ	Érintkező anyaga (hibrid csatlakozó)	Rézötvözet
Érintkező felület (hibrid csatlakozó)	Arany a nikkel felett		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rajzok

Méretrajz




Bottom view

Méretrajz




Front view

Méretrajz



Bottom view with mounting foot

Méretrajz



Side view

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Készletek - hibrid



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, hibrid betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-HYB-10P	Verzió
Rendelési szám	1072910000	Csatlakozódugó hibrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Qty.	10 Stück	

Hibrid



Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Verzió
Rendelési szám	1068970000	Krimpelhető érintkező, aljzatbetét, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
Qty.	300 Stück	
Típus	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Verzió
Rendelési szám	1135160000	Krimpelhető érintkező, aljzatbetét, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
Qty.	300 Stück	
Típus	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Verzió
Rendelési szám	1096150000	Krimpelhető érintkező, aljzatbetét, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Qty.	300 Stück	

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V14P	Verzió
Rendelési szám	1058310000	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248799404	
Qty.	10 Stück	

Crimping tools



Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz RSV és DSTV-HD rendszerek számára

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Típus	HTF HYB	Verzió
Rendelési szám	119580000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.08mm², 1mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Qty.	1 Stück	

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőláb FreeCon-hoz



A Weidmüllernél egyetlen forrásból mindent megkap, amire szüksége van - beleértve az ipari Ethernet tartozékait is.

Előnyei:

- szerszámok
- vizsgálókészülékek
- kábelhüvelyek
- szekrénycsatlakozások
- jelölők
- porvédelem
- tápegységek
- túlfeszültség-védelem

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CD-MA	Verzió
Rendelési szám	1099580000	Rögzítőláb, FreeCon, IP65
GTIN (EAN)	4032248874040	
Qty.	10 Stück	