

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Anslutningsdosa, utförande FreeCon för stickkontakt PushPull var. 14 enligt IEC 61076-3-117 i metall med hybrid 10 pol. Insats

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Anslutningsdosa, FreeCon, Hybrid, Modul, IP65
Art.nr.	1068850000
Typ	IE-CD-V14MHYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248823925
Förp.	1 Stück

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	100 mm	Byggdjup (tum)	3,937 inch
Höjd	52 mm	Bygghöjd (tum)	2,047 inch
Bredd	41 mm	Byggbredd (tum)	1,614 inch
Nettovikt	372 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...75 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------	-----------------	----------------

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	Silver
Kapslingsmaterial	Aluminiumprofil, Kåpa: pressgjutet zink, målad	Monteringstyp	2 skruvar, för friliggande anslutningar, Skruvmonter- ing
Skyddsklass	IP65		

Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus)	E316369	Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-117 var. 14
------------------------	---------	------------------	-------------------------

Tekniska data hybridkopplingar

Kapslingsmaterial (hybridkoppling)	Zinkpressgjutning (fläns), PA 66	Kontaktcykler (hybridkoppling)	500
Kontaktmaterial (hybridkoppling)	Kopparlegering	Kontaktmotstånd (hybridkoppling)	≤ 10 mΩ
Kontaktyta (hybridkoppling)	Guld över nickel	Ledardiameter, fintrådig, max (hybrid- koppling)	0,75 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG) (hybridkoppling)	AWG 20	Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG) (hy- bridkoppling)	AWG 27
Ledardiameter, fintrådig, min. (hybrid- koppling)	0,08 mm ²	Märkspänning (DIN EN 61984) (hybrid- koppling)	24 V
Manteldiameter max. (hybridkoppling)	10 mm	Manteldiameter, min. (hybridkoppling)	5 mm
Material tätning, (hybridkoppling)	NBR	Märkström (hybridkontakt)	3 A per kontakt
Poltal	10	Skärmning (hybridkoppling)	360° skärmkontaktering
Skyddsklass (hybridkoppling)	IP65		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Ritningar

Profilritning




Bottom view

Profilritning




Bottom view with mounting foot

Profilritning



Front view

Profilritning



Side view

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Hybrid

Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Artikelbeteckning
Art.nr.	1135160000	Crimpkontakt, för flänsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
Förp.	300 Stück	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Artikelbeteckning
Art.nr.	1096150000	Crimpkontakt, för flänsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Förp.	300 Stück	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Artikelbeteckning
Art.nr.	1068970000	Crimpkontakt, för flänsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
Förp.	300 Stück	

Crimping tools



Pressverktyg för kontakter till Weidmüller RSV och DSTV-HD-Systems

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	HTF HYB	Artikelbeteckning
Art.nr.	1119580000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.08mm², 1mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Förp.	1 Stück	

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Monteringsfot FreeCon



Även för tillbehör till Industrial Ethernet gäller: hos Weidmüller får du allt från en leverantör.

Fördelarna:

- Verktyg
- Testinstrument
- Kabelgenomföringar
- Kopplingsskåpsanslutningar
- Märkning
- Dammskydd
- Nätaggregat
- Överspänningsskydd

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CD-MA	Artikelbeteckning
Art.nr.	1099580000	Monteringsfot, FreeCon, IP65
GTIN (EAN)	4032248874040	
Förp.	10 Stück	

Set - Hybrid



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14 (PROFINET) i metall, inkl. hybridinsats

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1072910000	Kontaktdon Hybrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Förp.	10 Stück	

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V14P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1058310000	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799404	
Förp.	10 Stück	