

IE-CD-V14MRJ-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rozvodná skříň / spojka, konstrukce zásuvných FreeCon
PushPull konektorů ver.14 podle IEC 61076-3-117

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací skříňka, FreeCon, RJ45, Spojka, IP65
Objednací číslo	1068870000
Typ	IE-CD-V14MRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823895
Množství	1 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 12:08:14 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	60 mm	Hloubka (v palcích)	2,362 inch
Výška	52 mm	Výška (v palcích)	2,047 inch
Šířka	41 mm	Šířka (v palcích)	1,614 inch
Čistá hmotnost	286,47 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

Všeobecné údaje

Barevný	Stříbrná	Hlavní materiál krytu	Hliníkový profil, Kryt: tlakově litý zinek, nalakováno
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Stupeň krytí	IP65
Typ montáže	Šroubová montáž		

Technické údaje spojka RJ45

Dielektrická pevnost, kontakt - kontakt, min. (propojení RJ45)	≥ 1000 V DC	Dielektrická pevnost, kontakt - stínění, max. (propojení RJ45)	≥ 1500 V DC
Izolační odpor (spojka RJ45)	> 500 MΩ	Kategorie (spojka RJ45)	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Materiál základny krytu (spojka RJ45)	Tlakově litý zinek	Odpor kontaktu (spojka RJ45)	≤ 20 mΩ
Povrch kontaktu (spojka RJ45)	Pozlacený nikl	Schopnost vést proud (spojka RJ45)	1 A

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	--	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Nákresy

Rozměrový výkres




Bottom view

Rozměrový výkres




Front view

Rozměrový výkres



Bottom view with mounting foot

Rozměrový výkres



Side view

IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlečný kabel Kat.5 PUR - RJ45 V14 IP67



Sestavené IE kabely, PROFINET, Kat. 5, PUR, zelený, kompatibilní s vlečným řetězem, PushPull zásuvný konektor podle IEC 61076-3-117 ver.14

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X	Verze
Objednací číslo	6119730010	Vlečný kabel, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull V14 kovový, RJ45 IP 67
GTIN (EAN)	4032248985463	PushPull V14 kovový, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B),
Množství	1 ks	PUR, 1 m

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V14P	Verze
Objednací číslo	6058310000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248799404	
Množství	10 ks	

IE-CD-V14MRJ-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Sety - RJ45**PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver. 14 (PROFINET), kov, vložka RJ45**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Verze
Objednací číslo	6012170000	Zástrčka RJ45, bez potřeby nářadí, Varianta 14 kov, Kat.5 (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248719815	11801)
Množství	10 ks	