

## IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Csatlakozó doboz / csatoló, kialakítása a FreeCon  
PushPull dugaszolható csatlakozók, 14. változat, az IEC  
61076-3-117 szerint

## Általános rendelési adatok

Verzió	Csatlakozódoboz, FreeCon, RJ45, Dugaszolható csatlakozó, IP65
Rendelési szám	<a href="#">1068870000</a>
Típus	IE-CD-V14MRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823895
Qty.	1 Stück

## IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	60 mm	Mélység (coll)	2,362 inch
Magasság	52 mm	Magasság (coll)	2,047 inch
Szélesség	41 mm	Szélesség (coll)	1,614 inch
Nettó tömeg	286,47 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

## Általános adatok

Felszerelés típusa	Screw mounting	Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink
Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Védelmi osztály	IP65		

## RJ45-összekötő műszaki adatok

Feszültségi átütési szilárdság, érintkező - árnyékolás, max. (RJ45-kapcsolódás)	$\geq 1500$ V DC	Feszültségi átütési szilárdság, érintkező - érintkező, min. (RJ45-kapcsolódás)	$\geq 1000$ V DC
Ház alapanyaga (RJ45-összekötő)	Cink présöntvény	Kategória (RJ45-összekötő)	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Szigetelési ellenállás (RJ45-összekötő)	$> 500$ M $\Omega$	Áramterhelhetőség (RJ45-összekötő)	1 A
Átmeneti ellenállás (RJ45-összekötő)	$\leq 20$ m $\Omega$	Érintkező felület (RJ45-összekötő)	Arany a nikkel felett

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	--	---------------------------	---------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

**IE-CD-V14MRJ-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">ISO/IEC and TIA/EIA DE</a> <a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link</a> <a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel</a> <a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel</a> <a href="#">DUXR.E316369</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-CD-V14MRJ-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok


## Méretrajz




## Méretrajz



## Méretrajz



## Méretrajz



## IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Energialánc kábel Cat.5 PUR - RJ45 V14 IP67



Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, zöld, húzólánc kompatibilis, PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-117 14. változat szerint

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">119730010</a>	Energialánc kábel, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull V14 fém, RJ45 IP
GTIN (EAN)	4032248985463	67 PushPull V14 fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B),
Qty.	1 Stück	PUR, 1 m

## porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V14P	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1058310000</a>	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248799404	
Qty.	10 Stück	

## IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Készletek - RJ45



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC  
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, RJ45-  
ös betéttel

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1012170000</a>	Plug insert RJ45 tool-free, 14. változat, fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248719815	
Qty.	10 Stück	