

IE-CD-V14MRJ-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rozvodná skříň / spojka, konstrukce zásuvných FreeCon
PushPull konektorů ver.14 podle IEC 61076-3-117

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací skříňka, FreeCon, Modul RJ45, IP65
Objednací číslo	1068880000
Typ	IE-CD-V14MRJ-FJ
GTIN (EAN)	4032248824021
Množství	1 ks

Datum vytvoření 1. června 2024 12:06:18 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	100 mm	Hloubka (v palcích)	3,937 inch
Výška	52 mm	Výška (v palcích)	2,047 inch
Šířka	41 mm	Šířka (v palcích)	1,614 inch
Čistá hmotnost	360 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

Všeobecné údaje

Barevný	Stříbrná	Hlavní materiál krytu	Hliníkový profil, Kryt: tlakově litý zinek, nalakováno
Propojení	PROFINET	Stupeň krytí	IP65

Obecné standardy

Příslušenství komunikačního kabelu specifiky podle aplikací	Návod k instalaci sítě PRO-FINET	Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5
Třídy krytí IP	IEC 60529	UL norma pro komunikační příslušenství	UL 1863
Č. osvědčení (cULus)	E316369		

Technické údaje modul RJ45

Barva (modul RJ45)	Stříbrná	Cykly zapojování (modul RJ45)	750
Dielektrická pevnost, kontakt - kontakt (modul RJ45)	≤ 1000 V DC	Dielektrická pevnost, kontakt – stínění (modul RJ45)	≤ 1500 V DC
Izolační odpor (modul RJ45)	> 500 MΩ	Kategorie (modul RJ45)	Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Materiál základny krytu (modul RJ45)	Tlakově litý zinek	Odpor kontaktu (modul RJ45)	≤ 20 mΩ
Povrch kontaktu (modul RJ45)	Pozlacený nikl	Propojení	PROFINET
Proudová zatížitelnost (modul RJ45)	1 A	Průměr pláště, max. (modul RJ45)	10 mm
Průměr pláště, min. (modul RJ45)	5 mm	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)	AWG 22
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)	AWG 26	Připojení 1 (modul RJ45)	IDC
Stínění (modul RJ45)	360° stíněný kontakt	Síla při zapojování (modul RJ45)	≤ 30 N
Typ připojení 2 (modul RJ45)	RJ45		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel DUXR.E316369 Compliance Statement Screened Category 6 ISO/IEC EN and TIA/EIA Connecting Hardware PROFINET Manufacturer's Declaration
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Nákresy

Rozměrový výkres




Bottom view

Rozměrový výkres




Front view

Rozměrový výkres



Bottom view with mounting foot

Rozměrový výkres



Side view

IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Montážní patka pro FreeCon



Díky společnosti Weidmüller můžete získat vše, co potřebujete, od jediného dodavatele - včetně příslušenství pro průmyslový Ethernet.

Výhody pro vás:

- nástroje
- zkušební přístroje
- kabelové průchodky
- rozvaděčové připojení
- značky
- kryty proti prachu
- zdroje napájení
- přepěťová ochrana

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CD-MA	Verze
Objednací číslo	0099580000	Montážní patka, FreeCon, IP65
GTIN (EAN)	4032248874040	
Množství	10 ks	

Vlečný kabel Kat.5 PUR - RJ45 V14 IP67



Sestavené IE kabely, PROFINET, Kat. 5, PUR, zelený, kompatibilní s vlečným řetězem, PushPull zásuvný konektor podle IEC 61076-3-117 ver. 14

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X	Verze
Objednací číslo	119730010	Vlečný kabel, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull V14 kovový, RJ45 IP 67
GTIN (EAN)	4032248985463	PushPull V14 kovový, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B),
Množství	1 ks	PUR, 1 m

IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V14P	Verze
Objednací číslo	6058310000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248799404	
Množství	10 ks	

Sety - RJ45



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117 ver. 14 (PROFINET), kov, vložka RJ45

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Verze
Objednací číslo	6012170000	Zástrčka RJ45, bez potřeby nářadí, Varianta 14 kov, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248719815	
Množství	10 ks	